## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AE 1006.500 Caixas AE

Estado: 11-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## AE 1006.500 - Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

#### Recursos

Cód. Ref.	AE 1006.500
Material	Caixa: aço inoxidável
	Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido
	Placa de montagem: chapa de aço
	Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Superfície	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
	Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento	Caixa com porta(s)
	Placa de montagem
	Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA	NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a	IP 66
norma EN 60 529	
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 380 mm
	Altura: 380 mm
	Profundidade: 210 mm
Dimensões da placa de montagem	334 mm x 355 mm
(L x A)	
Quantidade de portas	1
Quantidade de fechos	1
Fecho	Modelo do fecho: lingueta
	Quantidade de fechos: 1
	Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
	Material lock: Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Material básico	Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
	1 unid.

© Rittal 2025

### Recursos

Peso líquido	9.31
Peso bruto	9.8
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177421288
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Aprovações

Aprovações	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity  Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3