

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1006.500

Caixas AE

Estado: 13-02-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

AE 1006.500 - Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

Recursos

Cód. Ref.	AE 1006.500
Material	<p>Caixa: aço inoxidável</p> <p>Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido</p> <p>Placa de montagem: chapa de aço</p> <p>Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)</p>
Superfície	<p>Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm</p> <p>Placa de montagem: galvanizada</p>
Escopo de fornecimento	<p>Caixa com porta(s)</p> <p>Placa de montagem</p> <p>Fecho: palheta dupla de 3 mm</p>
Grau de proteção NEMA	NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	<p>Largura: 380 mm</p> <p>Altura: 380 mm</p> <p>Profundidade: 210 mm</p>
Dimensões da placa de montagem (L x A)	334 mm x 355 mm
Quantidade de portas	1
Quantidade de fechos	1
Fecho	<p>Modelo do fecho: lingueta</p> <p>Quantidade de fechos: 1</p> <p>Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm</p> <p>Material lock: Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)</p>
Material básico	Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Emb.	1 unid.

Recursos

Peso líquido	9.31
Peso bruto	9.8
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177421288
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
