

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1006.600

## Caixas AE

Estado: 14-01-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1006.600 - Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

## Recursos

|   |   |
|---|---|
| Cód. Ref.                                     | AE 1006.600   |
| Material                                      | <p>Caixa: aço inoxidável</p> <p>Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido</p> <p>Placa de montagem: chapa de aço</p> <p>Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)</p> |
| Superfície                                    | <p>Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade &lt; 0,8 µm</p> <p>Placa de montagem: galvanizada</p>  |
| Escopo de fornecimento                        | <p>Caixa com porta(s)</p> <p>Placa de montagem</p> <p>Fecho: palheta dupla de 3 mm</p>  |
| Grau de proteção NEMA                         | NEMA 4X   |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66   |
| Código IK                                     | IK08  |
| Dimensões                                     | <p>Largura: 380 mm</p> <p>Altura: 380 mm</p> <p>Profundidade: 210 mm</p>  |
| Dimensões da placa de montagem (L x A)        | 334 mm x 355 mm   |
| Quantidade de portas                          | 1   |
| Quantidade de fechos                          | 1   |
| Fecho   | <p>Modelo do fecho: lingueta</p> <p>Quantidade de fechos: 1</p> <p>Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm</p> <p>Material lock: Zinco fundido sob pressão, niquelado</p>   |
| Material básico                               | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)  |
| Emb.  | 1 unid.   |

## Recursos

---

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Peso líquido                  | 8.98          |
| Peso bruto                    | 9.52          |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080      |
| EAN                           | 4028177000193 |
| E-Number Sweden               | E3404408      |
| ETIM 9                        | EC000261      |
| ETIM 8                        | EC000261      |
| ECLASS 8.0                    | 27180101      |

---

## Aprovações

---

|             |   |
|-------------|---|
| Aprovações  | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK  |

---