

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1012.600

### Caixas AE

Estado: 16-01-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))



FRIEDHELM LOH GROUP

# AE 1012.600 - Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

## Recursos

Cód. Ref.	AE 1012.600
Material	<p>Caixa: aço inoxidável Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)</p>
Superfície	<p>Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade &lt; 0,8 µm Placa de montagem: galvanizada</p>
Escopo de fornecimento	<p>Caixa com porta(s) Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm</p>
Grau de proteção NEMA	NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	<p>Largura: 600 mm Altura: 760 mm Profundidade: 210 mm</p>
Dimensões da placa de montagem (L x A)	549 mm x 730 mm
Quantidade de portas	1
Quantidade de fechos	2
Fecho	<p>Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm Material lock: Zinco fundido sob pressão, niquelado</p>
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.	1 unid.

## Recursos

Peso líquido	28.5
Peso bruto	30
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177000476
E-Number Sweden	E3404418
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Aprovações

Aprovações	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK