


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1019.600

### Caixas AE

Estado: 31-01-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))



# AE 1019.600 - Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

## Recursos

Cód. Ref.	AE 1019.600
Material	<p>Caixa: aço inoxidável Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)</p>
Superfície	<p>Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade &lt; 0,8 µm Placa de montagem: galvanizada</p>
Escopo de fornecimento	<p>Caixa com porta(s) Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm Sistema de fecho de 3 pontos</p>
Grau de proteção NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Código IK	IK08
Dimensões	<p>Largura: 1.000 mm Altura: 1.200 mm Profundidade: 300 mm</p>
Dimensões da placa de montagem (L x A)	940 mm x 1.155 mm
Quantidade de portas	2
Fecho	<p>Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm Material lock: Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)</p>
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.	1 unid.

# Recursos

Peso líquido	71.4
Peso bruto	79.5
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177000698
E-Number Sweden	E3404430
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Aprovações

Aprovações	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK