Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AE 1019.600 Caixas AE

Estado: 08-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



AE 1019.600 - Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

Recursos

Cód. Ref.	AE 1019.600
Material	Caixa: aço inoxidável
	Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido
	Placa de montagem: chapa de aço
	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm
	Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento	Caixa com porta(s)
	Placa de montagem
	Fecho: palheta dupla de 3 mm
	Sistema de fecho de 3 pontos
Grau de proteção NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
	H/OO
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 1.000 mm
	Altura: 1.200 mm
	Profundidade: 300 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	940 mm x 1.155 mm
Quantidade de portas	2
Fecho	Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos
	Quantidade de fechos: 1
	Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
	Material lock: Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)

© Rittal 2025

Recursos

Peso líquido	71.4
Peso bruto	79.5
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177000698
E-Number Sweden	E3404430
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3