

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1035.500

Caixas AE

Estado: 21-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1035.500 - Caixas AE

Caixa pintada com porta em chapa de aço com placa de montagem e placa flangeada na base.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | AE 1035.500 |
| Material | Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido |
| Superfície | Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Caixa totalmente fechada com porta(s) com dobradiças Placa(s) flangeada(s) na base da caixa Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 12 |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 |
| Código IK | IK08 |
| Dimensões | Largura: 200 mm Altura: 300 mm Profundidade: 155 mm |
| Espessura da porta | 1,5 mm |
| Espessura da caixa | 1,25 mm |
| Espessura do material da placa de montagem | 2 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 162 mm x 275 mm |
| Quantidade de portas | 1 |
| Quantidade de fechos | 1 |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---|
| Fecho | Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm |
| Placa flangeada | Tamanho: 1 Quantidade: 1 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 4 kg |
| Peso bruto | 4,2 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | AE ARM.COMP.200X300X155 RAL7035 |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Aprovações | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |