


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1060.500

Caixas AE

Estado: 25-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1060.500 - Caixas AE

Caixa pintada com porta em chapa de aço com placa de montagem e placa flangeada na base.

Recursos

Cód. Ref.	AE 1060.500
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa totalmente fechada com porta(s) com dobradiças Placa(s) flangeada(s) na base da caixa Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA	NEMA 4
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 600 mm Profundidade: 210 mm
Espessura da porta	1,75 mm
Espessura da caixa	1,38 mm
Espessura do material da placa de montagem	2,5 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	549 mm x 570 mm
Quantidade de portas	1
A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda	sim

Recursos

Quantidade de fechos	2
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Placa flangeada	Tamanho: 5 Quantidade: 1
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	20,418 kg
Peso bruto	22,5 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	AE ARM.COMP.600X600X210 RAL7035

Aprovações

Aprovações	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK