

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 1182.095

VX IT Open

Estado: 21-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 1182.095 - VX IT Open

Modelo VX IT Standard, sem porta dianteira e traseira



Recursos

| | |
|----------------|---|
| Cód. Ref. | VX 1182.095 |
| Modelo | Estrutura VX com chapa de teto sem porta dianteira e traseira ventilado Sem laterais |
| Superfície | Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Montagem interna: pintada |
| General colour | RAL 7035 |
| Cor | Quadro do rack e teto: RAL 7035 Montagem interna: RAL 9005 |

Recursos

| | |
|---|--|
| Escopo de fornecimento | Estrutura do armário Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte. 12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos) 25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos) Palete IPPC Chapa de teto multipartida com entrada lateral de cabos na profundidade em ambos os lados, preparado para chapa de ventilação |
| Dimensões | Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 1.000 mm |
| Unidades de altura | 42 UA |
| Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente | 87 mm / 193 mm |
| Instalation position in 19" area | na frente e atrás |
| Distância entre os níveis (pronto para montagem) | 720 mm |
| Fixação de 19" | Parafusadas em cima e embaixo na treliça de profundidade |
| Modelo | Padrão |
| Modelo do teto | multipartida com entrada lateral de cabos na profundidade em ambos os lados, preparado para chapa de ventilação |
| Modelo dos trilhos perfilados | Trilhos perfilados Standard de 19" no VX IT |
| Modelo da base | aberto |
| Modelo do(s) nível(eis) de 19" | na frente e atrás |
| Capacidade de carga | 15 000 N |
| Capacidade máxima de carga (estática) por armário segundo a norma UL 2416 | 12 000 N |
| Material básico | Chapa de aço |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---|
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 67 kg |
| Peso bruto | 69 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Descrição do produto | VX IT Open, trilhos perfilados de 19" parafusados em cima e embaixo nas treliças de profundidade, LAP: 800x2000x1000 mm, RAL 7035 |

Aprovações

| | |
|-------------|---|
| Explicações | Manufacturer's declaration Declaration of conformity |
|-------------|---|