## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





HD 1307.600

# Armário compacto HD com porta única

Estado: 04-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)




## HD 1307.600 - Armário compacto HD com porta única

Solução de caixa que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Teto com inclinação para frente de 30°. A coloração azul da vedação permite uma nítida diferenciação com alimentos







#### Recursos

Cód. Ref.	HD 1307.600
Modelo	Caixa Hygienic Design
Product modification	A partir de junho de 2020, o armário compacto HD com porta única terá a nova placa de montagem da caixa AX.
Material	Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
	Placa de montagem: chapa de aço
	Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
	Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR
	177.2600
Superfície	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm
	Placa de montagem: galvanizada
	Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento	Painel totalmente fechado
	Porta com vedação
	Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
	Placa de montagem
Dimensões	Largura: 510 mm
	Altura na frente: 550 mm
	Altura atrás: 669 mm
	Profundidade: 210 mm

© Rittal 2025 2

## Recursos

Dimensões da placa de montagem (L x A)	450 mm x 475 mm
Ângulo de abertura da porta	125°
Quantidade de fechos	2
Código IK	IK08
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Grau de proteção IP segundo a	IP 66
norma IEC 60 529	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3
	NEMA 3X
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13
Classificação dos tipos segundo	Tipo 1
os padrões UL 50E	Tipo 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	Tipo 12
	Tipo 13
Emb.	1 unid.
Peso líquido	19.7
Peso bruto	20.3
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177567627
E-Number Sweden	E3465019
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

## Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025