



AX 1366.000

Caixa básica AX em aço inoxidável

Estado: 10-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1366.000 - Caixa básica AX em aço inoxidável

As caixas fabricadas em aço inoxidável de alta resistência possuem um sistema integrado de ressaltos que facilita e agiliza a instalação interna abrangente, com muita segurança e sem necessidade de fazer perfurações.



Recursos

Cód. Ref.	AX 1366.000
Material	Caixa: aço inoxidável Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Superfície	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento	Caixa com porta(s) com ângulo de abertura de 130° Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Código IK	IK10
Dimensões	Largura: 380 mm Altura: 600 mm Profundidade: 210 mm

Recursos

Espessura da caixa	1,25 mm
Espessura do material da placa de montagem	2,5 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	330 mm x 575 mm
Quantidade de portas	1
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm Material lock: Zinco fundido sob pressão
Material básico	Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Emb.	1 unid.
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	AX Caixa, LAP: 380x600x210 mm, aço inoxidável 1.4404, com placa de montagem, porta única, dois fechos de lingueta