

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1535.510

Caixas de bornes KL

Estado: 03-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1535.510 - Caixas de bornes KL com flange

Caixa pintada com tampa em chapa de aço, com placa flangeada. Grau de proteção IP 55.



Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | KL 1535.510 |
| Material | Armário: chapa de aço Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido |
| Superfície | Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Caixa com tampa Fecho rápido incluindo buchas plásticas Placas flangeadas em chapa de aço com vedações e material de fixação |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 |
| Código IK | IK08 |
| Dimensões | Largura: 300 mm Altura: 300 mm Profundidade: 120 mm |
| Espessura da tampa | 1,25 mm |
| Espessura da caixa | 1,38 mm |

Recursos

| | |
|-------------------------------|--|
| Placas flangeadas | : 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 : 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 4,3 kg |
| Peso bruto | 4,47 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | KL CAIXAS BORNES C/FLANGE C/300X300X120 |

Aprovações

| | |
|-------------|---|
| Aprovações | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaración de conformidad UK |
