Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KL 1540.510 Caixas de bornes KL

Estado: 07-09-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



KL 1540.510 - Caixas de bornes KL com flange

Caixa pintada com tampa em chapa de aço, com placa flangeada. Grau de proteção IP 55.



Recursos

Cód. Ref.	KL 1540.510
Material	Armário: chapa de aço
	Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa
	Fecho rápido incluindo buchas plásticas
	Placas flangeadas em chapa de aço com vedações e material de
	fixação
Protection category NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 600 mm
	Altura: 400 mm
	Profundidade: 120 mm
Espessura da tampa	1,25 mm
Espessura da caixa	1,38 mm

© Rittal 2025

Recursos

Placas flangeadas	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 : 2 + 2 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	8.66
Peso bruto	9.316
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177251618
E-Number Sweden	E3404696
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3