

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1581.100

Placa flangeada metálica

Estado: 16-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1581.100 - Placa flangeada metálica Com perfurações métricas pré-estampadas

Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda, grau de proteção IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo.

Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | SZ 1581.100 |
| Descrição do produto | Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda. |
| Material | Chapa de aço |
| Cor | RAL 7035 |
| Nota | O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa |
| Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas | 12 x M20 |
| Dimensões | Largura: 221 mm Profundidade: 90 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: KL |
| Placa flangeada | Tamanho: 2 |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo |
| Number knockouts | 12 |
| Metric diameter | M20 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0.23 |
| Peso bruto | 0.25 |
| Número da tarifa alfandegária | 73079100 |
| EAN | 4028177390843 |

Recursos

E-Number Sweden E3404794

ETIM 9 EC000211

ETIM 8 EC000211

ECLASS 8.0 27142421