

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1581.100

Placa flangeada metálica

Estado: 25-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1581.100 - Placa flangeada metálica Com perfurações métricas pré-estampadas

Simplemente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda, grau de proteção IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SZ 1581.100 |
| Descrição do produto | Simplemente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda. |
| Material | Chapa de aço |
| Cor | RAL 7035 |
| Nota | O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa |
| Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas | 12 x M20 |
| Dimensões | Largura: 221 mm Profundidade: 90 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: KL |
| Placa flangeada | Tamanho: 2 |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo |
| Number knockouts | 12 |
| Metric diameter | M20 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0.23 |
| Peso bruto | 0.25 |
| Número da tarifa alfandegária | 73079100 |
| EAN | 4028177390843 |

Recursos

| | |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3404794 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
