Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 1581.200 Placa flangeada metálica

Estado: 04-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SZ 1581.200 - Placa flangeada metálica Com perfurações métricas pré-estampadas

Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda, grau de proteção IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 1581.200
Descrição do produto	Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	12 x M20
Dimensões	Largura: 220 mm Profundidade: 90 mm
Adequado para	Tipo de caixa: KX
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Type 12K
Number knockouts	12
Metric diameter	M20
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.23
Peso bruto	0.24
PCF/emb (cadle to gate)	1,2 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025 2

Recursos

Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73079100
EAN	4028177940536
E-Number Sweden	E3465317
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Aprovações

Aprovações UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3