

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1583.010

Caixas bus BG

Estado: 15-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1583.010 - Caixas bus BG Aço inoxidável

Caixa de barramento em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), incl. dobradiça de 180°. Grau de proteção IP 66.

Recursos

Cód. Ref.	BG 1583.010
Material	Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido Dobradiças de 180°: zinco fundido sob pressão
Superfície	Caixa e tampa: acabamento polido (grão 240) Dobradiças de 180°: cromadas
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa Dobradiças de 180° (2 unid.) Trilho de suporte TH 35/7,5 Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Protection category NEMA	NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Dimensões	Largura: 200 mm Altura: 300 mm Profundidade: 80 mm
Espessura da caixa	1,5 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Posição de instalação da porta	À direita/à esquerda
Quantidade de trilhos de suporte	1
Fecho	Modelo do fecho: Fecho rápido incluindo buchas plásticas Quantidade de fechos: 2
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2.35

Recursos

Peso bruto	2.54
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177010932
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
