


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1584.000

## E-Box KX

Estado: 20-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1584.000 - E-Box KX Aço inoxidável

A E-Box KX em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa.



## Recursos

Cód. Ref.	KX 1584.000
Descrição do produto	A caixa compacta KX, E-Box KX, em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa.
Material	Caixa: aço inoxidável Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície	Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180) Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento	Placa de montagem Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tipo 12

# Recursos

Dimensões	Largura: 200 mm Altura: 300 mm Profundidade: 120 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	175 mm x 285 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Fecho	Quantidade de fechos: 1
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3,55 kg
Peso bruto	3,556 kg
PCF/emb (cadle to gate)	11,36
Número da tarifa alfandegária	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	KX E-Box, LAP: 200x300x120 mm, aço inoxidável 1.4301, com placa de montagem, porta única, com fecho de lingueta

# Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity PCF-declaration