## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# BG 1584.010 Caixas bus BG

Estado: 28-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## BG 1584.010 - Caixas bus BG Aço inoxidável

Caixa de barramento em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), incl. dobradiça de 180°. Grau de proteção IP 66.

#### Recursos

Cód. Ref.	BG 1584.010
Material	Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
	Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em
	poliuretano expandido
	Dobradiças de 180°: zinco fundido sob pressão
Superfície	Caixa e tampa: acabamento polido (grão 240)
	Dobradiças de 180°: cromadas
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa
	Dobradiças de 180° (2 unid.)
	Trilho de suporte TH 35/7,5
	Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Protection category NEMA	NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a	IP 66
norma EN 60 529	
Dimensões	Largura: 300 mm
	Altura: 300 mm
	Profundidade: 80 mm
Espessura da caixa	1,5 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Posição de instalação da porta	À direita/à esquerda
Quantidade de trilhos de suporte	1
Fecho	Modelo do fecho: Fecho rápido incluindo buchas plásticas
	Quantidade de fechos: 2
NA-A	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Material básico	
Emb.	1 unid.

© Rittal 2025

### Recursos

Peso bruto	3.44
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177010970
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3