Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1588.000 E-Box KX

Estado: 12-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



KX 1588.000 - E-Box KX Aço inoxidável

A E-Box KX em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa.







Recursos

Cód. Ref.	KX 1588.000
Descrição do produto	A caixa compacta KX, E-Box KX, em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa.
Material	Caixa: aço inoxidável Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície	Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180) Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento	Placa de montagem Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 65

© Rittal 2025 2

Recursos

Classificação dos tipos segundo	Tipo 1
os padrões UL 50E	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Tipo 12
Dimensões	Largura: 380 mm
	Altura: 300 mm
	Profundidade: 155 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	365 mm x 275 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Fecho	Quantidade de fechos: 1
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6.4
Peso bruto	6.5
Número da tarifa alfandegária	84879059
EAN	4028177919143
E-Number Sweden	E3465244
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

© Rittal 2025 3

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025