

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1605.520
Caixas bus BG

Estado: 25-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

BG 1605.520 - Caixas bus BG

Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.

Recursos

Cód. Ref.	BG 1605.520
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço Visor: Policarbonato de 4 mm
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com porta Visor na porta
Protection category NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 65
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 200 mm Altura: 300 mm Profundidade: 120 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Posição de instalação da porta	À direita
Quantidade de trilhos de suporte	1
Recortes (quantidade x Ø)	2
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm

Recursos

Entrada de cabos (quantidade x Ø) 2 x M12
M32

Material básico Chapa de aço

Emb. 1 unid.

Peso líquido 2.546

Peso bruto 2.667

Número da tarifa alfandegária 94032080

EAN 4028177266841

ECLASS 8.0 27180101

Aprovações

Aprovações UL + C-UL (listed)

Explicações Declaration of conformity
