Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 1681.630 Caixa para teclado HD

Estado: 16-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)




HD 1681.630 - Caixa para teclado HD

Solução de caixa com recorte para botões, que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Vedação de silicone aplicada em todo o contorno entre a caixa e a tampa. Fecho rápido sextavado próprio para aplicações que requerem higiene.







Recursos

Cód. Ref.	HD 1681.630
Modelo	Caixa Hygienic Design
Material	Caixa e tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm Parafuso do fecho: Em aço inoxidável Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície	Caixa e tampa: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento	Painel totalmente fechado Tampa com recorte para botão Vedação e parafuso de fechamento (inclusos)
Dimensões	Largura na frente: 100 mm Largura (atrás): 122 mm Altura na frente: 100 mm Altura atrás: 122 mm Profundidade: 90 mm
Esquema de perfurações	60 mm
Recortes (quantidade x Ø)	1 x 30,5 mm

© Rittal 2025 2

Recursos

Código IK	IK08
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Fecho	Modelo do fecho: Fecho rápido sextavado próprio para aplicações
	que requerem higiene.
	Quantidade de fechos: 4
Grau de proteção IP segundo a	IP 66
norma IEC 60 529	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3
	NEMA 3X
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13
Classificação dos tipos segundo	Tipo 1
os padrões UL 50E	Tipo 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	Tipo 12
	Tipo 13
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.96
Peso bruto	1
Número da tarifa alfandegária	84879090
EAN	4028177995482
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3