

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2260.965

Caixa AX tripartida para fixação na parede

Estado: 08-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2260.965 - Caixa AX tripartida para fixação na parede com filtro de saída Blue e+

O conceito de fornecimento das caixas AX tripartidas para fixação na parede reduz a complexidade e aumenta a flexibilidade. O sistema modular AX/VX possibilita que esses modelos sejam utilizados em diversas aplicações. A estrutura em três partes assegura facilidade no acesso.



Recursos

Cód. Ref.	AX 2260.965
Modelo	Caixas IT para fixação em parede
Material	Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035 Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)

Recursos

Escopo de fornecimento	Peça para fixação em parede: placa flangeada lisa em cima e embaixo Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente, montagem fixa Porta transparente design Fecho da porta transparente design: fecho de segurança 3524 E Fecho da mesa de comando: palheta dupla de 3 mm 2 filtros de saída Blue e+ (avulsos) Mini fecho Comfort
Unidades de altura	9 UA
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 478 mm Profundidade: 673 mm
Profundidade de montagem	620 mm
Dimensões internas	Largura interna: 502 mm Altura interna: 417 mm
Profundidade da parte móvel	516 mm
Profundidade da peça para fixação em parede	135 mm
Quantidade de fechos	1
Código IK	IK08
Capacidade de carga da peça móvel (estática)	450 N
Capacidade de carga da peça para fixação na parede (estática)	150 N
Material básico	Chapa de aço
Fecho	Modelo do fecho: Mini fecho Comfort Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177994089

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity