

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2261.540**

**Caixa AX tripartida para fixação na parede**

Estado: 28-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2261.540 - Caixa AX tripartida para fixação na parede

O conceito de fornecimento das caixas AX tripartidas para fixação na parede reduz a complexidade e aumenta a flexibilidade. O sistema modular AX/VX possibilita que esses modelos sejam utilizados em diversas aplicações. A estrutura em três partes assegura facilidade no acesso.



## Recursos

|                        |  |
|------------------------|--|
| Cód. Ref.              | AX 2261.540  |
| Modelo                 | Caixas IT para fixação em parede   |
| Material               | Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm<br>Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm   |
| Superfície             | Pintura eletrostática a pó   |
| Cor                    | Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035<br>Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)   |
| Escopo de fornecimento | Peça para fixação em parede: placa flangeada lisa em cima e embaixo<br>Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente, montagem fixa<br>Porta transparente design<br>Fecho da mesa de comando: palheta dupla de 3 mm<br>Fecho da porta transparente design: fecho de segurança 3524 E<br>Mini fecho Comfort |
| Unidades de altura     | 15 UA  |

# Recursos

|   |  |
|---|--|
| Dimensões   | Largura: 600 mm<br>Altura: 745 mm<br>Profundidade: 473 mm  |
| Profundidade de montagem                                      | 420 mm   |
| Dimensões internas  | Largura interna: 502 mm<br>Altura interna: 684 mm  |
| Profundidade da parte móvel                                   | 316 mm   |
| Profundidade da peça para fixação em parede                   | 135 mm   |
| Quantidade de fechos  | 1  |
| Capacidade de carga da peça móvel (estática)                  | 750 N  |
| Capacidade de carga da peça para fixação na parede (estática) | 250 N  |
| Material básico   | Chapa de aço   |
| Fecho   | Modelo do fecho: Mini fecho Comfort<br>Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E  |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529                 | IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo   |
| Emb.  | 1 unid.  |
| Peso líquido  | 36,75 kg   |
| Peso bruto  | 38,1 kg  |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)     | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente  |
| Número da tarifa alfandegária                                 | 94032080   |
| ETIM 9  | EC002500   |
| ETIM 8  | EC002500   |
| ECLASS 8.0  | 27180101   |
| Descrição do produto  | AX Caixa para fixação em parede, tripartida, LAP: 600x745x473 mm, 15 UA, peça para fixação na parede: placa flangeada lisa em cima e embaixo, com Mini fecho Comfort |

# Aprovações

---

Aprovações

UL + C-UL (listed)

---

Explicações

Declaration of conformity