


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.555

Caixa AX tripartida para fixação na parede

Estado: 18-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2261.555 - Caixa AX tripartida para fixação na parede com filtro de saída Blue e+

O conceito de fornecimento das caixas AX tripartidas para fixação na parede reduz a complexidade e aumenta a flexibilidade. O sistema modular AX/VX possibilita que esses modelos sejam utilizados em diversas aplicações. A estrutura em três partes assegura facilidade no acesso.



Recursos

| | |
|------------|--|
| Cód. Ref. | AX 2261.555 |
| Modelo | Caixas IT para fixação em parede |
| Material | Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm |
| Superfície | Pintura eletrostática a pó |
| Cor | Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035 Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra) |

Recursos

| | |
|---|--|
| Escopo de fornecimento | Peça para fixação em parede: placa flangeada lisa em cima e embaixo Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente, montagem fixa Porta transparente design Fecho da porta transparente design: fecho de segurança 3524 E Fecho da mesa de comando: palheta dupla de 3 mm 2 filtros de saída Blue e+ (avulsos) Mini fecho Comfort |
| Unidades de altura | 15 UA |
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 745 mm Profundidade: 573 mm |
| Profundidade de montagem | 520 mm |
| Dimensões internas | Largura interna: 502 mm Altura interna: 684 mm |
| Profundidade da parte móvel | 416 mm |
| Profundidade da peça para fixação em parede | 135 mm |
| Quantidade de fechos | 1 |
| Código IK | IK08 |
| Capacidade de carga da peça móvel (estática) | 750 N |
| Capacidade de carga da peça para fixação na parede (estática) | 250 N |
| Material básico | Chapa de aço |
| Fecho | Modelo do fecho: Mini fecho Comfort Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |

Recursos

| | |
|----------------------|---|
| Descrição do produto | AX Caixa para fixação na parede, tripartida, com filtro de saída Blue e+, LAP: 600x745x573 mm, 15 UA, peça para fixação na parede: placa flangeada lisa em cima e embaixo, com Mini fecho Comfort |
|----------------------|---|

Aprovações

| | |
|-------------|---------------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity |