


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SZ 2310 120

Réguas perfuradas para montagem

Estado: 28-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2310.120 - Régua perfurada para montagem para AE em aço inoxidável

Para fixação de trilhos de montagem para AE e retentor de porta para AE, etc.



## Recursos

Cód. Ref.	SZ 2310.120
Dados técnicos	Orifícios com Ø 3,7 mm em intervalos de 25 mm
Aplicações	Para a fixação de Trilhos de montagem para AE Retentor de porta para AE Etc.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Incluindo porcas e arruelas dentadas
Comprimento	1138 mm
Instalações possíveis	Para instalação vertical nos pinos roscados da porta
Adequado para caixas/armários do tipo	AE em aço inoxidável
Adequado para altura	1200 mm
Emb.	20 unid.
Peso líquido	6,06 kg
Peso bruto	6,42 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098

# Recursos

---

ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Descrição do produto	SZ LISTON PERFOR. 1017-19

---