

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2311.076

Réguas perfuradas da porta

Estado: 06-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2311.076 - Régua perfurada da porta para AX de aço inoxidável

Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.

Recursos

Cód. Ref.	AX 2311.076
Descrição do produto	Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Adequado para caixas/armários do tipo	AX em aço inoxidável
Adequado para altura	760 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	0,68 kg
Peso bruto	0,697 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Descrição do produto	AX Régua perfurada da porta, para AX de aço inoxidável, para A: 760 mm