


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2311.120

# Régua perfurada da porta

Estado: 30-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2311.120 - Régua perfurada da porta para AX de aço inoxidável

Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.

## Recursos

Cód. Ref.	AX 2311.120
Descrição do produto	Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Adequado para caixas/armários do tipo	AX em aço inoxidável
Adequado para altura	1200 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	0,88 kg
Peso bruto	1,157 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Descrição do produto	AX Régua perfurada da porta, para AX de aço inoxidável, para A: 1200 mm