


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2370.190**

**Elemento LED de luz contínua**

Estado: 24-12-2025 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

# SG 2370.190 - Elemento LED de luz contínua Para colunas de sinalização modulares

Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado, quantidade de fases possíveis = 5 elementos, com a mesma tensão.

## Recursos

Cód. Ref.	SG 2370.190
Modelo	Elemento LED de luz contínua
Descrição do produto	Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado. Quantidade de fases possíveis = 5 elementos com a mesma tensão.
Vantagens	Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta. Configuração com até cinco elementos com a mesma tensão. Os elementos estão disponíveis em diversas cores e tensões.
Funcionamento	Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos, bem como lâmpadas e plaquetas de legenda
Material	Invólucro em poliamida Cobertura: policarbonato transparente
Cor	Azul
Diâmetro	70 mm
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	2500 V AC
Tensão nominal de isolamento	250 V AC
Dimensões	Altura: 56 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 54 no caso de montagem de uma tampa ou de um elemento acústico no topo
Tensão nominal de serviço	230 V
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.07

# Recursos

---

Peso bruto	0.082
Número da tarifa alfandegária	94054990
EAN	4028177656451
ECLASS 8.0	27371220

# Aprovações

---

Aprovações	UL + C-UL (listed) UR
------------	--------------------------