


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2370.530

Elemento LED de luz intermitente

Estado: 03-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2370.530 - Elemento LED de luz intermitente Para colunas de sinalização modulares

Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado, quantidade de fases possíveis = 5 elementos, com a mesma tensão.

Recursos

| | |
|--|---|
| Cód. Ref. | SZ 2370.530 |
| Modelo | Elemento LED de luz intermitente |
| Descrição do produto | Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado. Quantidade de fases possíveis = 5 elementos com a mesma tensão. |
| Vantagens | Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta. Configuração com até cinco elementos com a mesma tensão. Os elementos estão disponíveis em diversas cores e tensões. Elemento de luz intermitente e com flash incluindo lâmpada para instalação direta. |
| Funcionamento | Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos, bem como lâmpadas e plaquetas de legenda |
| Material | Invólucro em poliamida Cobertura: policarbonato transparente |
| Cor | Incolor |
| Diâmetro | 70 mm |
| Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase | 2500 V AC |
| Tensão nominal de isolamento | 250 V AC |
| Dimensões | Altura: 56 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 54 no caso de montagem de uma tampa ou de um elemento acústico no topo |
| Tensão nominal de serviço | 24 V (AC/DC) |
| Emb. | 1 unid. |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Peso líquido | 0.07 |
| Peso bruto | 0.083 |
| Número da tarifa alfandegária | 94054990 |
| EAN | 4028177656482 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |

Aprovações

| | |
|------------|--------------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) UR |
|------------|--------------------------|