
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2370.570 Elemento LED de luz intermitente

Estado: 22-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SZ 2370.570 - Elemento LED de luz intermitente Para colunas de sinalização modulares

Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado, quantidade de fases possíveis = 5 elementos, com a mesma tensão.

Recursos

| Cód. Ref. | SZ 2370.570 |
|--|---|
| Modelo | Elemento LED de luz intermitente |
| Descrição do produto | Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado. Quantidade de fases possíveis = 5 elementos com a mesma tensão. |
| Vantagens | Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta. Configuração com até cinco elementos com a mesma tensão. Os elementos estão disponíveis em diversas cores e tensões. Elemento de luz intermitente e com flash incluindo lâmpada para instalação direta. |
| Funcionamento | Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão ópticos e acústicos, bem como lâmpadas e plaquetas de legenda |
| Material | Invólucro em poliamida Cobertura: policarbonato transparente |
| Cor | Amarelo |
| Diâmetro | 70 mm |
| Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase | 2500 V AC |
| Tensão nominal de isolamento | 250 V AC |
| Dimensões | Altura: 56 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 54 no caso de montagem de uma tampa ou de um elemento acústico no topo |
| Tensão nominal de serviço | 230 V |
| Emb. | 1 unid. |
| | |

© Rittal 2025

Recursos

| Peso líquido | 0.07 |
|-------------------------------|---------------|
| Peso bruto | 0.084 |
| Número da tarifa alfandegária | 94054990 |
| EAN | 4028177656529 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |

Aprovações

| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
|------------|--------------------|
| | UR |

© Rittal 2025 3