

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2388.100

# Placa de blindagem EMC

Estado: 21-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2388.100 - Placa de blindagem EMC

Montagem rápida sem necessidade de utilizar ferramenta: Pressionar placa de blindagem EMC contra blindagem dos cabos e encaixar no trilho

## Recursos

Cód. Ref.	SZ 2388.100
Descrição do produto	Montagem rápida sem necessitar ferramentas: pressionar a placa de blindagem EMC contra a proteção dos cabos e encaixar no trilho. As alterações no diâmetro são totalmente compensadas pelas molas da placa de blindagem EMC.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Diâmetro de blindagem (mín.)	3 - 10 mm
Emb.	10 unid.
Peso líquido	0,11 kg
Peso bruto	0,123 kg
PCF/emb (cadle to gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002020
ETIM 8	EC002020
ECLASS 8.0	27141150
Descrição do produto	PlacaA EMC-DIAM 3 A 10( C/ 10PCS)