

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.100

Placa de blindagem EMC

Estado: 06-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.100 - Placa de blindagem EMC

Montagem rápida sem necessidade de utilizar ferramenta: Pressionar placa de blindagem EMC contra blindagem dos cabos e encaixar no trilho

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SZ 2388.100 |
| Descrição do produto | Montagem rápida sem necessitar ferramentas: pressionar a placa de blindagem EMC contra a proteção dos cabos e encaixar no trilho. As alterações no diâmetro são totalmente compensadas pelas molas da placa de blindagem EMC. |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Galvanizado |
| Diâmetro de blindagem (mín.) | 3 - 10 mm |
| Emb. | 10 unid. |
| Peso líquido | 0,11 kg |
| Peso bruto | 0,123 kg |
| PCF/emb (cadle to gate) | 0,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002020 |
| ETIM 8 | EC002020 |
| ECLASS 8.0 | 27141150 |
| Descrição do produto | PlacaA EMC-DIAM 3 A 10(C/ 10PCS) |