

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2486.600

Parafusos de aço torx

Estado: 10-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2486.600 - Parafusos de aço torx

Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2486.600
Modelo	Parafusos de aço torx
Descrição do produto	Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.
Aplicações	Para os orifícios redondos com Ø 4,5 ou 4,7 mm no perfil do armário, trilhos e chassis de montagem
Dimensões	Rosca: 5,5 Comprimento da rosca: 13 mm
Rosca	5,5
Emb.	300 unid.
Peso líquido	0,9 kg
Peso bruto	1,055 kg
Número da tarifa alfandegária	73181900
ETIM 9	EC000889
ETIM 8	EC000889
ECLASS 8.0	23110112
Descrição do produto	Parafuso de aço torx VX para chapa de aço, medida: 5,5 x 13 mm