

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2486.600**

**Parafusos de aço torx**

Estado: 08-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2486.600 - Parafusos de aço torx

Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.

## Recursos

Cód. Ref.	SZ 2486.600
Modelo	Parafusos de aço torx
Descrição do produto	Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.
Aplicações	Para os orifícios redondos com Ø 4,5 ou 4,7 mm no perfil do armário, trilhos e chassis de montagem
Dimensões	Rosca: 5,5 Comprimento da rosca: 13 mm
Rosca	5,5
Emb.	300 unid.
Peso líquido	0,9 kg
Peso bruto	1,055 kg
Número da tarifa alfandegária	73181900
ETIM 9	EC000889
ETIM 8	EC000889
ECLASS 8.0	23110112
Descrição do produto	Parafuso de aço torx VX para chapa de aço, medida: 5,5 x 13 mm