


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2488.000

Parafusos autoatarraxantes

Estado: 18-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2488.000 - Parafusos autoatarraxantes

Para os orifícios redondos com Ø 4,5 mm no perfil do armário, trilhos e chassis de montagem.

Recursos

| | |
|-------------------------------|--|
| Cód. Ref. | SZ 2488.000 |
| Modelo | Parafusos com cabeça embutida |
| Aplicações | Para os orifícios redondos com Ø 4,5 ou 4,7 mm no perfil do armário, trilhos e chassis de montagem |
| Dimensões | Rosca: M5 Comprimento da rosca: 12 mm |
| Rosca | M5 |
| Emb. | 500 unid. |
| Peso líquido | 0,5 kg |
| Peso bruto | 0,844 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 73181900 |
| ETIM 9 | EC000891 |
| ETIM 8 | EC000891 |
| ECLASS 8.0 | 23110117 |
| Descrição do produto | PARAFUSOS PERFUR. M5X12 |