
## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2500.100 Sistema de iluminação LED

Estado: 07-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



### SZ 2500.100 - Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED – a primeira luminária projetada especialmente para armários! A inovadora tecnologia LED proporciona mais luminosidade nas áreas internas do armário.





#### Recursos

Cód. Ref.	SZ 2500.100
Modelo	sem tomada
Vantagens	Iluminação perfeita de todo o interior do armário
	Opcionalmente com fixação por clipe, parafuso ou ímã Equipamento apropriado para qualquer aplicação
Modelo	sem tomada
Material	Corpo da luminária: alumínio extrudado
	Cobertura da lâmpada: policarbonato
	Extremidades da luminária: PC-ABS
Cor	Caixa: RAL 7016
Escopo de fornecimento	Inclui parafusos de fixação
Potência nominal	5 W
Opções de conexão	Alimentação de 2 polos
	Cabo de passagem de 2 polos
	Chave de posicionamento da porta
Grau de proteção	II (isolamento)

© Rittal 2025 2

#### Recursos

Tipo de montagem de luminárias	Parafusado
	Fixação por clipes
	Fixação por ímã (acessórios)
Instalações possíveis	A instalação nas caixas AX requer o trilho para montagem interna
	AX e a cantoneira de montagem
Corrente de iluminação	400 lm
Cor da luz	4000 K (branco neutro)
Nota	Fazer o pedido dos acessórios para conexão separadamente
Dimensões	Largura: 262 mm
	Altura: 55 mm
	Profundidade: 23 mm
Faixa de temperatura de serviço	-20 °C55 °C
Tensão nominal de serviço	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.213
Peso bruto	0.28
Número da tarifa alfandegária	94054990
EAN	4028177806931
E-Number Sweden	E3465308
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

# Aprovações

Aprovações	ENEC

© Rittal 2025 3

# Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025