
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## AX 2515.200 Porta-documento em chapa de aço

Estado: 17-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# AX 2515.200 - Porta-documento em chapa de aço largura variável

Para fixação na régua perfurada da porta, em qualquer altura. Com largura variável e ajuste facilitado.



### Recursos

Cód. Ref.	AX 2515.200	
Descrição do produto	Para fixação na régua perfurada da porta, em qualquer altura. Co largura variável e ajuste facilitado.	
Cor	RAL 7035	
Escopo de fornecimento	Inclui parafusos de fixação	
Altura interna	210 mm	
Clear width, range	325 - 425 mm	
Adequado para portas com largura	400 mm 500 mm	
Adequado para	Tipo de caixa: AX AE em chapa de aço Console vertical CX	
Dimensões	Profundidade: 35 mm	
Emb.	1 unid.	
Peso líquido	0.65	
Peso bruto	0.83	
Número da tarifa alfandegária	73269098	
EAN	4028177938304	

© Rittal 2025

#### Recursos

E-Number Sweden	E3465258	
ETIM 9	EC000317	
ETIM 8	EC000317	
ECLASS 8.0	27189267	

© Rittal 2025 3