


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2515.200**

**Porta-documento em chapa de aço**

Estado: 18-04-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2515.200 - Porta-documento em chapa de aço largura variável

Para fixação na régua perfurada da porta, em qualquer altura. Com largura variável e ajuste facilitado.



## Recursos

Cód. Ref.	AX 2515.200
Descrição do produto	Para fixação na régua perfurada da porta, em qualquer altura. Com largura variável e ajuste facilitado.
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui parafusos de fixação
Altura interna	210 mm
Clear width, range	325 - 425 mm
Adequado para portas com largura	400 mm 500 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX AE em chapa de aço Console vertical CX
Dimensões	Profundidade: 35 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,65 kg
Peso bruto	0,83 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC000317

# Recursos

---

ETIM 8	EC000317
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27189267
------------	----------

---

Descrição do produto	AX карман для документации из листовой стали, с регулировкой ширины, L: 325 - 425 мм
----------------------	--