


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2515.400

Porta-documento em chapa de aço

Estado: 28-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2515.400 - Porta-documento em chapa de aço largura variável

Para fixação na régua perfurada da porta, em qualquer altura. Com largura variável e ajuste facilitado.



Recursos

Cód. Ref.	AX 2515.400
Descrição do produto	Para fixação na régua perfurada da porta, em qualquer altura. Com largura variável e ajuste facilitado.
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui parafusos de fixação
Altura interna	210 mm
Clear width, range	625 - 725
Adequado para portas com largura	760 mm 800 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX AE em chapa de aço Console vertical CX Base do console CX
Dimensões	Profundidade: 35 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,92 kg
Peso bruto	1,12 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098

Recursos

ETIM 9	EC000317
--------	----------

ETIM 8	EC000317
--------	----------

ECLASS 8.0	27189267
------------	----------

Descrição do produto	AХ карман для документации из листовой стали, с регулировкой ширины, L: 625 - 725 мм
----------------------	--