



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2515.400

Porta-documento em chapa de aço

Estado: 01-02-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2515.400 - Porta-documento em chapa de aço largura variável

Para fixação na régua perfurada da porta, em qualquer altura. Com largura variável e ajuste facilitado.



Recursos

Cód. Ref.	AX 2515.400
Descrição do produto	Para fixação na régua perfurada da porta, em qualquer altura. Com largura variável e ajuste facilitado.
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui parafusos de fixação
Altura interna	210 mm
Clear width, range	625 - 725
Adequado para portas com largura	760 mm 800 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX AE em chapa de aço Console vertical CX Base do console CX
Dimensões	Profundidade: 35 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.92
Peso bruto	1.12
Número da tarifa alfandegária	73269098

Recursos

EAN	4028177938328
E-Number Sweden	E3465260
ETIM 9	EC000317
ETIM 8	EC000317
ECLASS 8.0	27189267
