

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 2542.235

Placa tipo veneziana

Estado: 08-02-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 2542.235 - Placa tipo veneziana

Para ventilação por convecção, podendo ser facilmente montadas posteriormente com 4 parafusos.

Recursos

Cód. Ref.	SK 2542.235
Descrição do produto	Para ventilação por convecção podendo ser facilmente montadas posteriormente com 4 parafusos.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Dimensões	Largura: 210 mm Altura: 100 mm Profundidade: 8 mm
Emb.	4 unid.
Peso líquido	0.82
Peso bruto	1.089
PCF/emb (cadle to gate)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177165267
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

Aprovações

Aprovações

Certificados

EAC