


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2560.010

## Placas flangeadas plásticas para cabos

Estado: 11-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2560.010 - Placas flangeadas plásticas para cabos

## Com perfurações métricas pré-estampadas

Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos.

### Recursos

|                                                   |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.                                         | SZ 2560.010                                                                                     |
| Descrição do produto                              | Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Utilizar vedação de placas flangeadas padrão. |
| Cor                                               | RAL 7035                                                                                        |
| Nota                                              | O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa                              |
| Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas | 2 x M12<br>2 x M20<br>3 x M25                                                                   |
| Dimensões                                         | Largura: 160 mm<br>Profundidade: 70 mm                                                          |
| Adequado para                                     | Tipo de caixa: AE                                                                               |
| Placa flangeada                                   | Tamanho: 1                                                                                      |
| Faixa de temperatura de serviço                   | -40 °C...70 °C                                                                                  |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529     | IP 55 no caso de montagem adequada                                                              |
| Number knockouts                                  | 2<br>2<br>3                                                                                     |
| Metric diameter                                   | M12<br>M20<br>M25                                                                               |
| Emb.                                              | 10 unid.                                                                                        |
| Peso líquido                                      | 0.51                                                                                            |
| Peso bruto                                        | 0.605                                                                                           |

# Recursos

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Número da tarifa alfandegária | 39269097      |
| EAN                           | 4028177550254 |
| E-Number Sweden               | E3404761      |
| ETIM 9                        | EC000211      |
| ETIM 8                        | EC000211      |
| ECLASS 8.0                    | 27142421      |