Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2561.300 Placa flangeada em poliéster

Estado: 16-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SZ 2561.300 - Placa flangeada em poliéster com membranas, para AX

Simplesmente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2561.300
Descrição do produto	Simplesmente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.
Material	Plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor	Semelhante a RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Dimensões	Largura: 256 mm
	Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX
Placa flangeada	Tamanho: 1
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo	Tipo 1
os padrões UL 50E	Tipo 12
Quantidade de entradas de cabos	15 x 5-11
e Ø (mm) mín. e máx.	22 x 10-15
	8 x 15-25
	4 x 19-34
	1 x 26-54
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.36
Peso bruto	0.365
Número da tarifa alfandegária	39269097

© Rittal 2025

Recursos

EAN	4028177935693
E-Number Sweden	E3465288
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Aprovações

Aprovações UL + C-UL - FTTA