

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010

Placas flangeadas plásticas para cabos

Estado: 04-05-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.010 - Placas flangeadas plásticas para cabos

## Com perfurações métricas pré-estampadas

Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos.

## Recursos

Cód. Ref.	SZ 2562.010
Descrição do produto	Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Utilizar vedação de placas flangeadas padrão.
Cor	RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
Dimensões	Largura: 339 mm Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AE
Placa flangeada	Tamanho: 4
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C...70 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55 no caso de montagem adequada
Number knockouts	2 4 4 10 4 4 2

# Recursos

---

Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50

---

Emb.	5 unid.
------	---------

---

Peso líquido	0.95
--------------	------

---

Peso bruto	1
------------	---

---

Número da tarifa alfandegária	39269097
-------------------------------	----------

---

EAN	4028177550278
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E3404763
-----------------	----------

---

ETIM 9	EC000211
--------	----------

---

ETIM 8	EC000211
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------

---