

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010

Placas flangeadas plásticas para
cabos

Estado: 15-02-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2562.010 - Placas flangeadas plásticas para cabos Com perfurações métricas pré-estampadas

Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2562.010
Descrição do produto	Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Utilizar vedação de placas flangeadas padrão.
Cor	RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
Dimensões	Largura: 339 mm Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AE
Placa flangeada	Tamanho: 4
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C...70 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55 no caso de montagem adequada
Number knockouts	2 4 4 10 4 4 2

Recursos

Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50
Emb.	5 unid.
Peso líquido	0.95
Peso bruto	1
Número da tarifa alfandegária	39269097
EAN	4028177550278
E-Number Sweden	E3404763
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421