

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010

Placas flangeadas plásticas para cabos

Estado: 07-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.010 - Placas flangeadas plásticas para cabos

Com perfurações métricas pré-estampadas

Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2562.010
Descrição do produto	Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Utilizar vedação de placas flangeadas padrão.
Cor	RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
Dimensões	Largura: 339 mm Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AE
Placa flangeada	Tamanho: 4
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C...70 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55 no caso de montagem adequada
Emb.	5 unid.
Peso líquido	0,95 kg
Peso bruto	1 kg
Número da tarifa alfandegária	39269097
ETIM 9	EC000211

Recursos

ETIM 8	EC000211
--------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------

Descrição do produto	SZ PlacaA FLANGEADA PLAST.P/CABO T.3 5Pç
----------------------	--