

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.100

Placa flangeada metálica

Estado: 30-01-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.100 - Placa flangeada metálica Com perfurações métricas pré-estampadas

Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda, grau de proteção IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2562.100
Descrição do produto	Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	2 x M16 5 x M20 13 x M25 2 x M32 2 x M40
Dimensões	Largura: 339 mm Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AE
Placa flangeada	Tamanho: 4
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo
Number knockouts	2 5 13 2 2

Recursos

Metric diameter	M16 M20 M25 M32 M40
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.5
Peso bruto	0.62
Número da tarifa alfandegária	73079100
EAN	4028177390867
E-Number Sweden	E3404796
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
