

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.200

Placa flangeada modular em plástico

Estado: 10-02-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](https://www.ittal.com/pt-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2562.200 - Placa flangeada modular em plástico com perfurações métricas pré-estampadas, para AX

Simplesmente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.



Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SZ 2562.200 |
| Descrição do produto | Simplesmente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos. |
| Material | Plástico segundo a norma UL 94-V0 |
| Cor | RAL 7035 |
| Number of rectangular cutouts information | 1 recorte retangular acondiciona 10 vedações pequenas |
| Number of rectangular cutouts | 3 |
| Nota | O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa |

Recursos

| | |
|---|---|
| Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas | 3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32 |
| Dimensões | Largura: 339 mm Profundidade: 149 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: AX |
| Placa flangeada | Tamanho: 2 |
| Faixa de temperatura de serviço | -40 °C...80 °C |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 no caso de montagem adequada |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Tipo 12 |
| Number knockouts | 3 2 3 3 2 |
| Metric diameter | M12 M16 M20 M25 M32 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0.3 |
| Peso bruto | 0.332 |
| Número da tarifa alfandegária | 39269097 |
| EAN | 4028177938403 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

Aprovações

Aprovações

UL + C-UL - FTTA