

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.200

Placa flangeada modular em plástico

Estado: 08-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.200 - Placa flangeada modular em plástico com perfurações métricas pré-estampadas, para AX

Simplemente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.



Recursos

Cód. Ref.	SZ 2562.200
Descrição do produto	Simplemente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.
Material	Plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 recorte retangular acondiciona 10 vedações pequenas
Number of rectangular cutouts	3
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa

Recursos

Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32
Dimensões	Largura: 339 mm Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX
Placa flangeada	Tamanho: 2
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C...80 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,3 kg
Peso bruto	0,332 kg
Número da tarifa alfandegária	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Descrição do produto	SZ Placas flangeadas em poliéster, para AX, para roteamento modular de cabos, com perfurações pré-estampadas, LP: 339x149 mm, para placas flangeadas, tamanho 2

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------